

Garant

Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 80SPA



Date comandă

Numărul de comandă	363000 80SPA
GTIN	4069515014946
Clasa articolului	310

Descriere

Execuție:

- Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.
- Complet călit și rectificat pe partea inferioară.
- Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
- Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.
- Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe pentru ax.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică cod 656050, inserție de cheie cu soclu cod 642229 13, stație de asamblare cod 358595 52/96 sau 358595 80.

Bolț de pretensionare Cod 363190 52.

Notă:

Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	10 mm
----------------------------	-------

Fișă de date

Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Greutate	3,1 kg
B	75 mm
Cod de culoare	Xtric 80
Măsură fixă	52 mm
Serie	Xtric
L	170 mm
Înălțime H	40 mm
Forță de strângere maximă	25 kN
Momentul maxim	85 Nm
Tip produs	Menghină de mașină