

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Cod ISO Suport	A40T PDUNR/L15
Decalaj central $L_3$	27 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărimea plăcuței	15 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Pârgă cu articulație	259015 8
Portplăcuță	259031 28
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere $L_2$	38,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500