

**HOLEX****Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe dreapta, Tip: SET06****Date comandă**

Numărul de comandă	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Clasa articolului	29W

**Descriere****Livrare:**

În cutie din plastic.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A0810J SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A0608H SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A1012K SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A1216M SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm

Lungime cap $L_1$	42 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	13 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	16 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Decalaj central $L_3$	4 mm
Decalaj central $L_3$	6 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Decalaj central $L_3$	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât $L_4$	6 mm
Lățime gât $L_4$	8 mm
Lățime gât $L_4$	10 mm
Lățime gât $L_4$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/06 mm	260032 1216/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0608/06 mm	260032 0608/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/06 mm	260032 1012/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/06 mm	260032 0810/06
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500