

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 4
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Lungime cap L ₁	28 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020K11
Portplăcuță	259031 7
Mărime coadă	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 7
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500