

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	6 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A08H SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500