

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 10
Cod ISO Suport	A20Q PDUNR/L11
Decalaj central L ₃	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 12
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L ₂	19 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 10

259015 10

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 12

259018 12