

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A10K SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L ₃	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500