

**Polizor cu turbină pneumatic, Tip: CP3T30****Date comandă**

Numărul de comandă	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor cu turbină pneumatic pentru cele mai grele aplicații, care își menține viteza chiar și la sarcini mari. Motorul cu turbină asigură un raport performanță-greutate ridicat și nu necesită lubrifiere.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere selectate (kituri service): La cerere, se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea sculelor pneumatice Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Debit maxim de aer necesar	2010 l/min
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Racord filetat	M14
Alimentare cu energie	Acționată cu aer comprimat
Greutate	2,2 kg
Putere de ieșire	2300 W

Fișă de date

Ø maxim al discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	CP3T30-120AA5V
Zgomot de lucru	78 dB(A)
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Vibrație maximă conform EN	2,6 m/s ²
Tip produs	Polizor unghiular