

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Pârghie cu articulație	259015 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 4
Decalaj central L_3	18,5 mm
Cod ISO Suport	A25R PDUNR/L11
Portplăcuță	259031 7
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500