

Garant**CC.T 09T302, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 CU7010 Categorie: CU7010
Sfârâmtor de aşchii: SS
Toleranță: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmtor de aşchii	SS

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Aplicație secundară	M
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire