

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 28
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020K15
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lungime cap L ₁	35 mm
Set de arcuri	259044 2
Pârghie cu articulație	259015 8
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Set de știfturi elastice	259047 2
Mărimea plăcuței	15 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 28	259031 28
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500