

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	DDJNR/L 3232 P15
șurub pentru portplăcuță	259025 10
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Mărime coadă	32 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Gheară, șurub, arc	259035 2
Portplăcuță	259031 28
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 28

259031 28

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500