

HOLEX**Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe stânga, Tip: SET06****Date comandă**

Numărul de comandă	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Clasa articolului	29W

Descriere**Livrare:**

În cutie din plastic.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A1012K SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A0608H SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A0810J SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A1216M SCLCR/L06
Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm

Înălțime de strângere L_2	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	8 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	16 mm
Decalaj central L_3	4 mm
Decalaj central L_3	6 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Lungime cap L_1	22 mm
Lungime cap L_1	27 mm
Lungime cap L_1	33 mm
Lungime cap L_1	42 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Lățime gât L_4	8 mm
Lățime gât L_4	10 mm
Lățime gât L_4	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/06 mm	260033 1216/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0608/06 mm	260033 0608/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/06 mm	260033 0810/06
Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/06 mm	260033 1012/06
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500