

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A10K SCLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	12 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500