

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Pârghie cu articulație	259015 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Decalaj central L ₃	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Set de arcuri	259044 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	A32S PDUNR/L15
Mărimea plăcuței	15 mm
Portplăcuță	259031 28
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500