

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Decalaj central L_3	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	14 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500