

**Element de fixare excentric, Filetul: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	370052 M12
GTIN	4059245559718
Clasa articolului	37K

Descriere**Avantaj:**

- **Design compact.**
- **Fixarea rapidă și simplă a pieselor de prelucrat.**

Aplicație:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste și a celor late. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea elementului de fixare excentric cu ajutorul unei chei inelare.

Material:

Oțel de îmbunătățire brunat.

Descriere tehnică

Forța de strângere	9,3 kN
Lungime L	17 mm
Moment maxim de strângere	90 Nm
Ø D	34 mm
L ₁	23,2 mm

Fișă de date

Lovitură S	6,2 mm
Înălțime H ₂	18 mm
Înălțime H ₁	12 mm
Înălțime H	24 mm
Deschiderea cheii SW	27 mm
SW ₁	10 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos