

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A12L SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Decalaj central L_3	9 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500