

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Cod ISO Suport	A20R SCLCR/L09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	18 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500