

Garant**Conductă de răcire HSK, Pentru portscule cu fixare tip HSK: 63F****Date comandă**

Numărul de comandă	309880 63F
GTIN	4069515023559
Clasa articolului	39Z

Descriere**Execuție:**

Inel special O până la 120 bar, mobilitatea unghiului de la $\pm 1^\circ$, polizat, cu 2 inele de etanșare.

Garnituri Viton® rezistente la lichid de răcire.

- Suprafață lustruită fin, călită și brunată.
- Două raze de trecere lustruite.
- Mobilitate deplină datorită a două garnituri inelare.
- Manșon filetat călit cu flancuri laminate, etanșate ale filetului.

Cu filtru (dimensiuni ochi de 100 μ m) pentru răcire fără particule de murdărie.

Descriere:

Tuburi cu lichid de răcire HSK – componentă mică cu efect mare! Pentru până la câteva mii de schimbări de scule pe zi este importantă existența unei interfețe curate și mai ales sigure între conducta pentru lichid de răcire și garnitura arborelui mașinii.

Adaptat pentru:

Portscule HSK.

Notă:

A se utiliza numai o presiune de până la maxim 80 bari (în caz contrar există riscul ca întregul dispozitiv de siguranță de montare și filtrul să fie împins afară din tub.)

Descriere tehnică

Recomandat pentru suportul	HSK 63
Filet M	M18×1

Fișă de date

Ø D	12 mm
Lungimea totală L	36,5 mm
Presiune maximă	120 bar
Mobilitatea unghiului	±1 grad
Suprafețe tratate	lustruit
Tip produs	Conductă de răcire