

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	14 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500