

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	30 mm
Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L12
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 9	269028 9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500