

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 4
Set de știfturi elastice	259047 3
Pârghie cu articulație	259015 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2525M11
Portplăcuță	259031 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500