

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A20R SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500