

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	269005 6
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	40 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Cod ISO Suport	A32S SCLCR/L12
Șurub pentru portplăcuță	269013 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500