

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Pârghie cu articulație	259015 8
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 28
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020K15
Set de arcuri	259044 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500