

LOCTITE**Agenți de etanșare pentru fileturi, 50 ml, ID producător: 572**

Date comandă

Numărul de comandă	083321 572
GTIN	5010266572321
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Cu întărire lentă, pentru fittinguri, robinete și supape.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Pentru mărimea de filet în inch	3 inch
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Pentru mărimea de filet M până la	M80

Rezistența la funcționare conform	72 h
Moment de rupere minim	7 Nm
Denumirea producătorului	LOCTITE 572
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Rezistența manuală după	12 min
Culoarea	alb
Vâscozitate dinamică	14400 - 28600 mPas
recomandat pentru domeniu de utilizare	Filet de țeavă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Piese de îmbinare
Cantitate de umplere	50 ml
Joc maxim	0,1 mm
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
recomandat pentru material	Metal
Forma	păstos
Punct de aprindere	93 °C
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Clasă de rezistență	rezistență medie
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Substanță de etanșare