


Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 2,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 2,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire