

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărimea plăcuței	11 mm
Pârghie cu articulație	259015 10
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Cod ISO Suport	A20Q PDUNR/L11
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 12
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Pârghie cu articulație Tip 10

259015 10

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 12

259018 12