

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 32/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273791 32/4
GTIN	4045197485427
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	22 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	40 mm
t_{\max} prelucrare interioară	11,5 mm
Lungimea totală L	300 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	50 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 8

279815 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500