

Garant

Suport drept – exterior la 0°, pe stânga, Lățimea cozii b: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	273801 20
GTIN	4045197499943
Clasa articolului	21W

Descriere

Execuție:

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L₁: 38 mm

Lungimea totală L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

L ₂	22,5 mm
Lungime cap L ₁	38 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lățimea cozii b	20 mm

Lungimea totală L	138 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere	279910