

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de știfturi elastice	259047 2
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de arcuri	259044 4
Portplăcuță	259031 7
Decalaj central L ₃	18,5 mm
Cod ISO Suport	A25R PDUNR/L11
Pârghie cu articulație	259015 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500