

Garant**Suport drept – exterior la 0°, pe stânga, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273801 25
GTIN	4045197499950
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L_1 : 38 mm

Lungimea totală L: 163 mm

L_2 : 27,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L_2	27,5 mm
Lungime cap L_1	38 mm
Lățimea cozii b	25 mm

Lungimea totală L	163 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25