

**Garant****Suport exterior la 90°, pe dreapta, Lățimea cozii b: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273805 16
GTIN	4045197499967
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

- Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.
- Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.
- Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.

**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273821; 273823; 273825; 273829.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap  $L_1$ : 20,5 mm

Lungimea totală L: 110 mm

$L_2$ : 29 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descriere tehnică**

$L_2$	29 mm
Lungime cap $L_1$	20,5 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lățimea cozii b	16 mm

Lungimea totală L	110 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere Tip 9	279815 9