

Garant**Bară de strunjit, pe stânga, Ø DS: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273811 32
GTIN	4045197500052
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273813; 273816; 273818; 273827.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Ø cozii D_s: 32 mm

Decalaj central L₃: 18,5 mm

Lungime cap L₁: 38 mm

Lungimea totală L: 263 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L ₁	38 mm
Decalaj central L ₃	18,5 mm
Lungimea totală L	263 mm

Ø cozii D _s	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25