

Garant**Suport exterior la 90°, pe dreapta, Lățimea cozii b: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273805 20
GTIN	4045197499974
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

- Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.
- Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.
- Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273821; 273823; 273825; 273829.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L_1 : 20,5 mm

Lungimea totală L: 135 mm

L_2 : 33 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

L_2	33 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L_1	20,5 mm
Lățimea cozii b	20 mm

Lungimea totală L	135 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50