

Garant

Suport convex pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 53/76mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273816 53/76 |
| GTIN | 4045197500175 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere**Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

Aplicație:

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 - 273811.

Piese de schimb:

Șurub de strângere Cod 279815 9.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 13 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Ø minim pentru canelarea 1 D ₁ | 53 mm |
| Ø maxim pentru canelarea 1 D ₂ | 76 mm |
| Adâncime maximă de aşchiere t _{max} | 13 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Lăţime de canelare w | 3 mm |
| Tip produs | Suport de plăcuţe |

Accesorii

| | |
|--------------------------|----------|
| Şurub de strângere | 279910 |
| Şurub de strângere Tip 9 | 279815 9 |