

**LOCTITE****Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 270**

## Date comandă

Numărul de comandă	083301 270
GTIN	5010266270418
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

### Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

#### Aplicație:

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistent, pentru îmbinări filetate de durată, fluid.

#### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 270
--------------------------	-------------

Pentru mărimea de filet M până la	M20
Moment de rupere minim	33 Nm
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Marcare substanțe periculoase	GHS09 Periculos pentru mediu
Punct de aprindere	110 °C
Valabilitate de la data producției recomandat pentru material	29 lună Metal
Forma	lichid
Caracteristici	Desfacerea este posibilă cu unelte normale
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	etanș
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Culoarea	verde
Cantitate de umplere	50 ml
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Rezistența la funcționare conform	3 h
Rezistența manuală după	10 min
Vâscozitate dinamică	400 - 600 mPas
Demontare	greu
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

---

## Accesorii

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare  
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

---

083344 50