

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302292 32
GTIN	4045197288578
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.

Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø exterior D	53 mm

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50