

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302266 12 |
| GTIN | 4045197646118 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 130 mm |
| Ø exterior D | 32 mm |
| Suport | SK 40 A = 130 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308635 40 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| | 302410 25/12 |

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm

354240 6-12

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm

354240 12-20

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

302415 20/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40