

Garant

Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	302267 6
GTIN	4045197646217
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide. Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	27 mm

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 40 A = 130
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
	302415 20/6

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm 302412 20/6

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm 302412 16/6

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm 302410 20/6

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308795 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm 354236 6-9

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm 354235 6-9

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40 354225 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40