

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302266 14
GTIN	4045197646125
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 40 A = 130
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16  
mm

354235 12,1-16

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308795 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308625 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308620 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm

302410 32/14

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere  
12-20 mm

354240 12-20

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu  
amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 25/14 mm

302417 25/14