

**Garant**
**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 200, Ø de strângere D1: 8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302278 8
GTIN	4045197294241
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	SK 40 A = 200
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere special fără filet interioare tanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare tanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 90° tanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45° tanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Șurub de tragerelMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragerel etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragerelMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragerel special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragerel 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragerel, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragerelForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragerel etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragerel 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragerel etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Șurub de tragerelMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragerel 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime  $\varnothing d / \varnothing D1$  20/8 mm

302410 20/8

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40