


## Garant

### Suport drept – exterior la 0°, pe dreapta, Lățimea cozii b: 20mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	273800 20
GTIN	4045197499912
Clasa articolului	21W

#### Descriere

##### Execuție:

- Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.
- Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.
- Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.

##### Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

##### Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

##### Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L<sub>1</sub>: 38 mm

Lungimea totală L: 138 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

#### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Lungimea totală L	138 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere	279910
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25