

**Garant****Suport exterior la 90°, pe stânga, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273806 25
GTIN	4045197500014
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273820; 273822; 273824; 273828.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap  $L_1$ : 20,5 mm

Lungimea totală L: 160 mm

$L_2$ : 38 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	20,5 mm
Lățimea cozii b	25 mm
$L_2$	38 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Lungimea totală L	160 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere	279910
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50