

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 200, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302278 10
GTIN	4045197294258
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	SK 40 A = 200
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
	308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354236 9,1-12

308785 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm

302416 25/10

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1