

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302305 32
GTIN	4045197288677
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu RFID/gaură Balluffchip.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Ø exterior D	53 mm
Suport	SK 50 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
	308620 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50 308640 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 308650 50

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm 354236 22,1-32

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50 308600 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50 308605 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50 308660 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 308610 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 308785 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 308790 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 308740 50