

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302266 18
GTIN	4045197646149
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 A = 130
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat
Recomandat pentru con ISO 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere
12-20 mm 354240 12-20

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO
40 308795 40

Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO
40 308785 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40
308640 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetașat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm 302412 32/18

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22
mm 354235 16,1-22

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 40 308830 40

Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40 308610 40

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22
mm 354236 16,1-22

Unitate de răcire Tip CU1 354215 CU1

Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat
pentru con ISO 40 308802 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1 354210 SU1

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat
pentru con ISO 40 308806 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40
308635 40

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO
40 308765 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308625 40