

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302285 12
GTIN	4045197288127
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	24 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	31,4 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
	302416 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm

354240 12-20

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

