

Garant

Suport drept – exterior la 0°, pe stânga, Lățimea cozii b: 16mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273801 16 |
| GTIN | 4045197499936 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere

Execuție:

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L_1 : 38 mm

Lungimea totală L: 113 mm

L_2 : 18,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lățimea cozii b | 16 mm |
| L_2 | 18,5 mm |
| Lungime cap L_1 | 38 mm |
| Șurub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Lungimea totală L | 113 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Tip produs | Suport de prindere |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm | 659874 50 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Șurub de strângere Tip 9 | 279815 9 |
| Șurub de strângere | 279910 |